

機械加工設備一覧：マシニング

加工分類	設備名称	メーカー	形式・型名	仕様（能力）	台数
マシニング	横形マシニングセンタ	DMG 森精機	NHX6300-Pr-cpp-6P	移動量：X1,050×Y900×Z1,030mm／パレット：630×630mm／加工能力：φ1,050×H1,300mm／最大積載：1,500kg	1
マシニング	横形マシニングセンタ	DMG 森精機	NH6300-DCG II	移動量：X1,050×Y900×Z980mm／パレット：630×630mm／加工能力：φ1,050×H1,300mm／最大積載：1,500kg	2
マシニング	横形マシニングセンタ	DMG 森精機	MH503-22P	移動量：X730×Y730×Z800mm／パレット：500×500mm／加工能力：φ800×H1,000mm／最大積載：500kg	1
マシニング	横形マシニングセンタ	DMG 森精機	MH63	移動量：X1,000×Y800×Z800mm／パレット：630×630mm／加工能力：φ1,000×H1,000mm／最大積載：1,200kg	1
マシニング	横形マシニングセンタ	DMG 森精機	MH50-7P	移動量：X700×Y650×Z650mm／パレット：500×500mm／加工能力：φ800×H800mm／最大積載：500kg	2
マシニング	横形マシニングセンタ	ジェイテクト	FH55S-15P	移動量：X750×Y800×Z850mm／パレット：550×550mm／加工能力：φ850×H1,000mm／最大積載：800kg	1
マシニング	横形マシニングセンタ	ジェイテクト	FH630S	移動量：X1,000×Y900×Z900mm／パレット：630×630mm／加工能力：φ1,000×H1,000mm／最大積載：1,200kg	1
マシニング	横形マシニングセンタ	オークマ	MA600H- II	移動量：X1,000×Y900×Z1,000mm／パレット：630×630mm／加工能力：φ1,000×H1,000mm／最大積載：1,200kg	1
マシニング	立形マシニングセンタ	DMG 森精機	MV40-2P	移動量：X560×Y410×Z460mm／テーブル：900×410mm／最大積載：350kg	1
マシニング	立形マシニングセンタ	DMG 森精機	TV-40	移動量：X560×Y410×Z460mm／テーブル：900×410mm／最大積載：350kg	2
マシニング	立形マシニングセンタ	DMG 森精機	SV400	移動量：X600×Y430×Z460mm／テーブル：700×400mm／最大積載：400kg	1
マシニング	立形マシニングセンタ	三井精機	VS5A-6P	移動量：X900×Y510×Z510mm／テーブル：630×630mm／最大積載：700kg	1
マシニング	立形マシニングセンタ	日立精機	VK55 II -2P	移動量：X1,000×Y600×Z600mm／テーブル：1,400×560mm／最大積載：1,000kg	1
マシニング	立形マシニングセンタ	ヤマザキマザック	VCN535-C II	移動量：X1,050×Y530×Z560mm／テーブル：1,300×550mm／最大積載：1,200kg	1
マシニング	立形マシニングセンタ	滝澤鉄工所	MAC-V2E	移動量：X560×Y410×Z460mm／テーブル：900×410mm／最大積載：300kg	1
マシニング	ドリリングセンタ	ファナック	MODEL F	移動量：X500×Y380×Z300mm／テーブル：650×380mm／最大積載：200kg	1
マシニング	ドリリングセンタ	ファナック	Model T	移動量：X500×Y380×Z300mm／テーブル：650×380mm／最大積載：200kg	1
マシニング	ドリリングセンタ	ファナック	α-T10B	移動量：X500×Y380×Z300mm／テーブル：400×400mm／最大積載：200kg	1
マシニング	ツールプリセッター	OSG(ZOLLER)	OZT1-600	測定範囲：工具径φ600mm／工具長600mm／対応工具：BT30～BT50	1

設備	加工能力（目安）
横形マシニングセンタ	切削加工（加工精度：±0.01mm程度）
立形マシニングセンタ	切削加工（加工精度：±0.01mm程度）
NC旋盤	旋削加工（加工精度：±0.01mm程度）
円筒研削盤	研削加工（加工精度：±0.002～0.005mm程度）

項目	対応実績
寸法公差	±0.005mm
真円度	±0.003mm
同軸度	±0.005mm
平面度	±0.01mm
面粗さ	Ra0.8

※上記は対応実績の一例です。製品形状・材質・加工方法・サイズ・熱処理条件などにより対応可能な精度は異なります。詳細はお問い合わせください。